

Spessore	nominale	<125			≥125 <250			
		A	B	C	A	B	C	A
>	≤	±0,008	±0,006	±0,004	±0,010	±0,008	±0,005	±0,015
0.1	0.15	±0,010	±0,008	±0,005	±0,015	±0,012	±0,010	±0,020
0.15	0.25	±0,015	±0,012	±0,010	±0,020	±0,015	±0,010	±0,025
0.25	0.4	±0,020	±0,015	±0,010	±0,025	±0,020	±0,015	±0,030
0.4	0.6	±0,025	±0,020	±0,015	±0,030	±0,025	±0,015	±0,035
0.6	1	±0,030	±0,025	±0,015	±0,035	±0,030	±0,020	±0,040
1	1.5	±0,035	±0,030	±0,020	±0,040	±0,035	±0,025	±0,050
1.5	2.5	±0,045	±0,035	±0,025	±0,050	±0,040	±0,030	±0,060
2.5	4	±0,055	±0,040	±0,030	±0,060	±0,050	±0,035	±0,075
4	6	±0,070	±0,050	±0,035	±0,075	±0,060	±0,040	±0,090
6	8	±0,080	±0,060	±0,040	±0,090	±0,070	±0,045	±0,100
8	10	±0,090	±0,070	±0,045	±0,100	±0,080	±0,050	±0,110

≥250 <600

B	C
±0,012	±0,008
±0,015	±0,010
±0,015	±0,012
±0,020	±0,015
±0,025	±0,020
±0,030	±0,025
±0,040	±0,030
±0,045	±0,035
±0,055	±0,040
±0,065	±0,045
±0,075	±0,050
±0,085	±0,055